

轨道跳线接线套件，电源，W 类型



功能

提供恒定电阻

耐腐蚀性出众

导体绝缘采用低烟交联聚烯烃护套

易于安装，可尽可能减少所需的安装工培训

简易、超便携安装设备

在老旧、磨损或全新轨道上可发挥等效的作用

超耐用

技术参数

等电位端子类型： 瓦

Table 1/2

物料号	绝缘	材料	完成	导体尺寸	长度 (L)	直径 (Ø)
PBW12W00242	是EFS_PBW12 W00242	Copper, 乙烯丙烯橡胶	Bare, 镀锡	250 千圆密耳扭绞线	1066.8mm	16.59 mm
PBW13S00152	是	Copper, Ethylene Propylene Rubber, 钢	镀铜, Bare	500 千圆密耳扭绞线	1320.8mm	23.42 mm

物料号	绝缘	材料	完成	导体尺寸	长度 (L)	直径 (Ø)
PBW13S00172	是EFS_PBW13S00172	Copper, Ethylene Propylene Rubber, 钢	镀铜, Bare	500 千圆密耳扭绞线	1828.8mm	23.42 mm
PBW12C36	否	铜	Bare, 镀锡	1/0 同心线	914.4mm	9.5 mm
PBW12C48	否EFS_PBW12C48	铜	Bare, 镀锡	1/0 同心线	1219.2mm	9.5 mm
PBW12J48	否	铜	Bare, 镀锡	2/0 扭绞线	1219.2mm	12.04 mm
PBW12Q48	否	铜	Bare, 镀锡	4/0 同心线	1219.2mm	13.44 mm
PBW12S56	否	铜	Bare, 镀锡	4/0 扭绞线	1422.4mm	15.21 mm
PBW12W14	否	铜	Bare, 镀锡	250 千圆密耳扭绞线	355.6mm	16.59 mm
PBW12W42	否	铜	Bare, 镀锡	250 千圆密耳扭绞线	1066.8mm	16.59 mm
PBW12W54	否EFS_PBW12W54	铜	Bare, 镀锡	250 千圆密耳扭绞线	1371.6mm	16.59 mm
PBW13S27	否	Copper, 钢	Bare, 镀铜	500 千圆密耳扭绞线	685.8mm	23.42 mm

Table 2/2


物料号	绝缘厚度
PBW12W00242	2.4 mm
PBW13S00152	2.7 mm
PBW13S00172	2.7 mm
PBW12C36	
PBW12C48	

物料号	绝缘厚度
PBW12J48	
PBW12Q48	
PBW12S56	
PBW12W14	
PBW12W42	
PBW12W54	
PBW13S27	

其他产品详情

套件包含：(80) 接线、(160) F80 合金焊药、(1) 对替换模具、(1) 火石点火器和 (1) 模具清洁剂。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE