

轨道齿形样板



功能

便于明确、安全且轻松地确定轨道断面上的孔洞高度

通用轨道齿形样板适用于多个轨道断面

适用于 nVent ERICO SBMV2、SBMV4、SBME48VDC 及 SBME230VAC 轨道钻机

可轻松安装在轨道钻机上

技术参数

孔尺寸 (HS): 6.5 mm

直径 (Ø): 54 mm

材料: 钢

Table 1/1


物料号	订货号	模板类型	宽度 (W)	轨道类型	孔高度 (HH)
RPT100LB	716204	常规	82.5 mm	100 lb ARAB	66.8mm
RPT115LB	716203	常规	82.5 mm	115 lb AREA	75.7mm
RPT132RE	716211	常规	82.5 mm	132 lb RE	81.3mm
RPT136RE	716212	常规	82.5 mm	136 lb RE, TR68	85.3mm

物料号	订货号	模板类型	宽度 (W)	轨道类型	孔高度 (HH)
RPT141AB	716213	常规	82.5 mm	141 lb AB	88.1mm
RPT43KG625	715509	常规	82.5 mm	43 公斤	62.5mm
RPT50KG63	715513	常规	82.5 mm	50 公斤	63mm
RPT60KG738	715512	常规	82.5 mm	60 公斤	73.8mm
RPT70LBASCS	716215	常规	82.5 mm	70 lb ASCS	52.1mm
RPT90LB655	716207	常规	82.5 mm	90 lb ARA, TR45	66.5mm
RPT90LBARAA	716216	常规	82.5 mm	90 lb ARAA	64.5mm
RPTAS41KG603	715543	常规	82.5 mm	AS41	60.3mm
RPTAS4758		常规	82.5 mm	AS47	58mm
RPTAS47619	715556	常规	82.5 mm	AS47	61.9mm
RPTAS50KG67	715545	常规	82.5 mm	AS50	67mm
RPTAS5364		常规	82.5 mm	AS53	64mm
RPTAS53AS60NAX		常规	82.5 mm	AS46, AS53	62.5mm
RPTAS6068		常规	82.5 mm	AS60	68mm
RPTAS60KG745	715542	常规	82.5 mm	AS60	74.5mm
RPTBH95RBS64	715367	常规	82.5 mm	BH95RBS	64.69mm
RPTBHP42KG58	715544	常规	82.5 mm	BHP42	58mm

物料号	订货号	模板类型	宽度 (W)	轨道类型	孔高度 (HH)
RPTBS100A	715529	常规	82.5 mm	BS100A	76.2mm
RPTBS80A	715528	常规	82.5 mm	BS80A	65.53mm
RPTBS90A56	715559	常规	82.5 mm	BS90A	56mm
RPTB50T675	715364	常规	82.5 mm	50 公斤	67.5mm
RPTIR52KG69	715557	常规	82.5 mm	52 kg	69mm
RPTK4063	716206	常规	82.5 mm	K40	63mm
RPTNP4AM805	715571	常规	82.5 mm	NP4AM	80.5mm
RPTNP4AM865	715572	常规	82.5 mm	NP4AM	86.5mm
RPTNP4AM893	715573	常规	82.5 mm	NP4AM	93mm
RPTR65785	715560	常规	82.5 mm	R65	78.5mm
RPTRI6087	715577	常规	82.5 mm	RI60	87mm
RPTRP42		常规	82.5 mm	RP42	60.5mm
RPTRP54		常规	82.5 mm	RP54	70mm
RPTS41595	715540	常规	82.5 mm	S41	59.5mm
RPTS49475	715578	常规	82.5 mm	S49	47.5mm
RPTUIC5472		常规	82.5 mm	UIC	72mm
RPTUIC6074	715536	常规	82.5 mm	UIC60	74mm

物料号	订货号	模板类型	宽度 (W)	轨道类型	孔高度 (HH)
RPTUIC60763		常规	82.5 mm	UIC60	76.3mm
RPTUNI	715365	通用型	95 mm	S49, S54, UIC60	62.5mm
RPTUNIVABC	716201	通用型	95 mm	BS90A, UIC54, UIC60	70mm
RPTUNIVEFG	716202	通用型	95 mm	AS50, AS60, BHP42	74.5mm
RPTVRC50CN	715133	常规	82.5 mm	VRC50	68.5mm
RPTVRC60CN	715558	常规	82.5 mm	VRC60	79mm

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE