

轨道螺柱端接线套件，电源，W 类型



功能

提供恒定电阻

耐腐蚀性出众

易于安装，可尽可能减少所需的安装工培训

简易、超便携安装设备

在老旧、磨损或全新轨道上可发挥等效的作用

超耐用

包含扭绞式铜缆，以实现柔性最大化

可以单独作为接线提供，或作为接线套件（包含确保可在工作现场轻松处理的所有必需部件）的一部分提供

技术参数

等电位端子类型： 瓦


Table 1/1

物料号	材料	完成	导体尺寸	长度 (L)	直径 (Ø)
PBW32W9WS	Copper, 铜合金	Bare, 镀锡	250 千圆密耳扭绞线	228.6mm	14.6 mm
PBW33S9WS	Copper, 钢	Bare, 镀铜	500 千圆密耳扭绞线	228.6mm	20.7 mm

其他产品详情

套件包含：(50) 接线、(50) F80 合金焊药、(1) 替换模具、(1) 火石点火器和 (1) 模具清洁剂。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE