

带软管和附件的轨道连接器接线套件



nVent ERICO Cadweld

轨道接头接线将被焊接到位于轨道断面中性轴水平面的轨腰上。为确保连接完整性，应使用 nVent ERICO Cadweld 焊药进行焊接。

功能

提供恒定电阻

易于安装，可尽可能减少所需的安装工培训

简易、超便携安装设备

在老旧、磨损或全新轨道上可发挥等效的作用

超耐用

作为套件（包含工作现场所需的所有元件）提供

nVent ERICO Cadweld 轨道接头接线和 nVent ERICO Cadweld 焊药可让 接头 拥有最强的耐腐蚀性

包含连接元件和轨道夹具

技术参数

Table 1/1

物料号	等电位端子类型	导体尺寸
SBK341	凸片	3/16" Bondstrand

其他产品详情

套件包含：(4) 4" (101.6mm) 长轨道接头、(4) F80 合金焊药、(1) 50' (15.24m) 橡胶软管、(4) 钉牢轨道夹具、(1) 管 2.8 盎司的硅胶密封剂、(4) 热缩套管和 (4) 压缩套管。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE