

轨道连接器接线



nVent ERICO Cadweld

轨道接头接线将被焊接到位于轨道断面中性轴水平面的轨腰上。为确保连接完整性，应使用 nVent ERICO Cadweld 焊药进行焊接。

功能

提供恒定电阻

耐腐蚀性出众

易于安装，可尽可能减少所需的安装工培训

简易、超便携安装设备

在老旧、磨损或全新轨道上可发挥等效的作用

超耐用

可以单独作为接线提供，或作为接线套件（包含确保可在工作现场轻松处理的所有必需部件）的一部分提供


技术参数

Table 1/2

物料号	材料	完成	等电位端子类型	导体尺寸	连接器导体尺寸	长度 1 (L1)
SBTBBU4AB	Cadmium Bronze, 铜合金	Electrogalvanized, 镀锡	凸片	3/16" Bondstrand	3/16" Bondstrand	120.7 mm

Table 2/2

物料号	长度 2 (L2)	直径 (Ø)
SBTBBU4AB	27 mm	4.8 mm



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE