

轨腰接线，电源，C 类型



功能

提供恒定电阻

耐腐蚀性出众

易于安装，可尽可能减少所需的安装工培训

简易、超便携安装设备

在老旧、磨损或全新轨道上可发挥等效的作用

超耐用

接线由 nVent ERICO 镀锌防盗电缆制造而成，可提供宝贵的防盗解决方案

技术参数

Table 1/2

物料号	材料	完成	等电位端子类型	导体尺寸	长度 1 (L1)	长度 2 (L2)
PBW1S6A50	Copper, 钢	Copper Plated, Pregalvanized, 镀锡	C	14.5 mm 直径	1197 mm	34.9 mm


Table 2/2

物料号	直径 (Ø)
PBW1S6A50	14.53 mm

其他产品详情

套件包含：(50) 接线、(100) F80 合金焊药、(2) 替换模具、(1) 火石点火器、(1) 模具清洁剂和说明书。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including silica, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE