

SBPM/SBPML

高性能中空轨道钻头，粉末金属



功能

适用于高速钻探应用

约可承受 100 次使用

钻头大约可以再次研磨五次

3/4 英寸(19 mm) Weldon 柄脚

可用于所有类型的轨道

专为轨钢而开发

钻探时间短

高度耐用性可延长生命周期

技术参数

材料： 高速钢

完成： TIALN 多层涂层


Table 1/1

物料号	订货号	钻头直径 (Ø)	长度 (L)
SBPM1270	716473	12"	61mm

物料号	订货号	钻头直径 (Ø)	长度 (L)
SBPM1370	716474	13"	61mm
SBPM1470	716475	14"	61mm
SBPM1570	716476	15"	61mm
SBPM1870	715274	18"	61mm
SBPM2070	715272	20"	61mm
SBPM2270	715030	22"	61mm
SBPML1990	716310	19"	90mm
SBPML2090	716311	20"	90mm
SBPML2190	716477	21"	90mm
SBPML2290	715280	22"	90mm
SBPML2390	716478	23"	90mm
SBPML2490	716479	24"	90mm
SBPML2590	716480	25"	90mm
SBPML2690	716481	26"	90mm
SBPML2790	716482	27"	90mm
SBPML2890	716483	28"	90mm
SBPML2990	716484	29"	90mm

物料号	订货号	钻头直径 (Ø)	长度 (L)
SBPML3090	716485	30"	90mm
SBPML3190	716486	31"	90mm
SBPML3290	716487	32"	90mm
SBPML3390	716488	33"	90mm
SBPML3490	716489	34"	90mm
SBPML3590	716490	35"	90mm
SBPML3690	716491	36"	90mm

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE