

SB/SBL 中空轨道钻头



功能

适用于高速钻探应用

约可承受 40 次使用

可再次研磨以便进一步使用

专为轨钢而开发

3/4 英寸(19 mm) Weldon 柄脚

钻探时间短

高度耐用性可延长生命周期

技术参数

材料: 高速钢


完成: TIALN 涂层

Table 1/1

物料号	订货号	钻头直径 (Ø)	长度 (L)
DHC36	716498	36 mm	63mm
DHC35	716497	35 mm	63mm

物料号	订货号	钻头直径 (Ø)	长度 (L)
DHC18	716492	18 mm	63mm
DHC27	716496	27 mm	63mm
DHC25	716495	25 mm	63mm
DHC19	716493	19 mm	63mm
DHC23	716494	23 mm	63mm
DSB1670	715251	16 mm	70mm
DSB1770	715252	17 mm	70mm
DSB2270	715255	22 mm	70mm
DSBL1690	716301	16 mm	90mm

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE