


SES 安装托架



功能

40 kA 进线口抑制器的安装支架


技术参数

材料: 铝

Table 1/1

物料号	产品	高度 (H)	宽度 (W)	深度 (D)	孔尺寸 (HS)
SES40PBRK	SES40P 系列的安装支架	25.4 mm	38.1 mm	51mm	22.2 mm
SES40BRK	SES40 系列的安装支架	25.4 mm	38.1 mm	51mm	26.9 mm

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE