

SGT DIN 轨浪涌保护替换模块



认证



技术参数

物料号	SGT150M	SGT240M
标称放电电流 (In), IEC	50kA 8/20 μ s	40kA 8/20 μ s
最大放电电流 (Imax), IEC	100kA 8/20 μ s	65kA 8/20 μ s
标称放电电流 (In), UL	20kA 8/20 μ s	20kA 8/20 μ s
冲击电流 (Iimp)	50kA 10/350 μ s	
频率	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
温度	-40 to 85 °C	-35 to 85 °C
外壳材料	UL® 94V-0 热塑性	UL® 94V-0 热塑性

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE