


SIM 不锈钢桅杆



功能

设计用于安装提前放电避雷针

使用适当的适配器安装传统型避雷针

技术参数


Table 1/2

物料号	材料	产品	螺纹尺寸 (TS)	长度 (L)	厚度 (T)	外径 (OD)
SIM28A2	不锈钢 304L (EN 1.4306)	桅杆上段	M25	2000mm	2 mm	28 mm
SIM28A2316	不锈钢 316L (EN 1.4404)	桅杆上段	M25	2000mm	2 mm	28 mm
SIM33B2	不锈钢 304L (EN 1.4306)	桅杆中段		2000mm	2.5 mm	33 mm
SIM33B2316	不锈钢 316L (EN 1.4404)	桅杆中段		2000mm	2.5 mm	33 mm
SIM33B3	不锈钢 304L (EN 1.4306)	桅杆中段		3000mm	2.5 mm	33 mm
SIM33B3316	不锈钢 316L (EN 1.4404)	桅杆中段		3000mm	2.5 mm	33 mm
SIM40C3	不锈钢 304L (EN 1.4306)	桅杆下段		3000mm	2.5 mm	40 mm

物料号	材料	产品	螺纹尺寸 (TS)	长度 (L)	厚度 (T)	外径 (OD)
SIM40C2316	不锈钢 316L (EN 1.4404)	桅杆下段		2000mm	3.55 mm	42.4 mm
SIM40C3316	不锈钢 316L (EN 1.4404)	桅杆下段		3000mm	3.55 mm	42.4 mm

Table 2/2		
物料号	包含硬件	单位重量
SIM28A2	否	2.3 kg
SIM28A2316	否	2.3 kg
SIM33B2	是	3.5 kg
SIM33B2316	是	3.5 kg
SIM33B3	是	5.3 kg
SIM33B3316	是	5.3 kg
SIM40C3	是	6.05 kg
SIM40C2316	是	6.93 kg
SIM40C3316	是	10.4 kg

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent

的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE