

开口螺栓连接器



认证



功能

未镀覆的高强度硅青铜可适应铜-铜连接

带垫片的镀锡高强度铜合金开口螺栓将不同导体分隔开，并有助于进行铜到铜、铜到铝和铝到铝连接

技术参数

材料： 硅青铜


Table 1/1				
物料号	镀锡	导体尺寸	扭矩 (TQ)	认证
ESB4/0	否	1/0 Solid - 250 kcmil Stranded, 70 mm ² 绞合线 - 120 mm ² 绞合线	73.4 N • m	
ESB8	否	#16 绞合线 - #8 绞合线, 1.5 mm ² Stranded - 6 mm ² Stranded	18.6 N • m	UL, cUL

物料号	镀锡	导体尺寸	扭矩 (TQ)	认证
ESBP8	是	#14 绞合线 - #8 绞合线, 2.5 mm ² Stranded - 6 mm ² Stranded	18.6 N • m	UL
ESBP350	是	3/0 Stranded - 350 kcmil Stranded, 95 mm ² 绞合线 - 150 mm ² 绞合线		
ESBP6	是	#10 绞合线 - #6 绞合线, 6 mm ² Stranded - 10 mm ² Stranded	18.6 N • m	UL
ESB6	否	#10 实心线 - #6 绞合线, 6 mm ² Stranded - 10 mm ² Stranded	18.6 N • m	cUL, UL
ESB4	否	#8 实心线 - #4 实心线, 10 mm ² Stranded - 16 mm ² Stranded	18.6 N • m	UL, cUL
ESBP2	是	#8 实心线 - #2 绞合线, 10 mm ² Stranded - 25 mm ² Stranded	31.1 N • m	UL
ESBP2/0	是	#8 实心线 - 2/0 绞合线, 10 mm ² Stranded - 50 mm ² Stranded	43.5 N • m	UL
ESB2	否	#6 实心线 - #2 绞合线, 16 mm ² Stranded - 25 mm ² Stranded	31.1 N • m	cUL, UL
ESBP1/0	是	#6 实心线 - 1/0 绞合线, 16 mm ² Stranded - 50 mm ² Stranded	43.5 N • m	UL
ESBP4/0	是	#4 绞合线 - 250 千圆密耳绞合线, 25 mm ² Stranded - 120 mm ² Stranded	73.4 N • m	
ESB2/0	否	#2 实心线 - 2/0 绞合线, 35 mm ² Stranded - 50 mm ² Stranded	43.5 N • m	UL

其他产品详情

当在铝导体上使用时，推荐采用氧化物抑制剂。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE