

不锈钢接地棒，组合式



认证



功能

使用适合高度腐蚀性土壤的切口螺纹

技术参数

材料： 不锈钢 304 (EN 1.4301)


抗拉强度： 483 MPa Min

Table 1/1

物料号	接地棒标称直径	接地棒实际直径 (Ø)	螺纹尺寸 (TS)	长度 (L)	单位重量	认证
685800S	5/8"	16 mm	5/8" UNC	3.05mm	4.7 kg	UL, cUL
685880S	5/8"	16 mm	5/8" UNC	2.44mm	3.5 kg	UL, RUS
683400S	3/4"	19.1 mm	3/4" UNC	3.05mm	6.8 kg	cUL, UL

物料号	接地棒标称直径	接地棒实际直径 (Ø)	螺纹尺寸 (TS)	长度 (L)	单位重量	认证
683450S	3/4"	19.1 mm	3/4" UNC	1.52mm	3.1 kg	
684400S	1"	25.4 mm	1" UNC	3.05mm	12.1 kg	

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE