

不锈钢管道等电位连接夹



nVent ERICO

双导体夹产品系列为围栏、管道和基座应用提供各种接地和等电位连接产品。这些夹具采用带式设计，导线尺寸双向可变，节省了安装时间并提高了灵活性。本产品符合 IEC® EN 62561-1 标准，其采用不锈钢材质，将为每种应用提供可靠优质的连接。

功能

所有部件均由 304 不锈钢制成

横向设计，适用于垂直或水平网格

带式设计便于应用，灵活性更高，且无需额外的散装紧固件

雷电载流容量 (10/350 μ s) I_{imp} =50kA

适合户外使用

适用于一个或两个导体（实心/绞合）

技术参数

Table 1/4

物料号	材料	符合	导体尺寸	导体数量	单位重量	长度 1 (L1)
UPBCDN15150 SS	不锈钢 304 (EN 1.4301)	IEC® EN 62561-1	4 mm ² 绞合线 - 25 mm ² 绞合线	2	0.045 kg	45 mm


Table 2/4

物料号	长度 2 (L2)	长度 3 (L3)	长度 4 (L4)	宽度 1 (W1)	宽度 2 (W2)	宽度 3 (W3)
UPBCDN15150 SS	24 mm	570mm	15 mm	32.5 mm	10 mm	15mm

Table 3/4						
物料号	高度 (H)	厚度 (T)	螺纹尺寸 1 (TS1)	螺纹尺寸 2 (TS2)	A	束带长度
UPBCDN15150 SS	20 mm	2 mm	M5	M8	0.2 mm	570mm

Table 4/4	
物料号	束带宽度
UPBCDN15150SS	15 mm

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE