


# 压印螺栓平行电缆连接器



## 认证



## 功能

用于夹紧正螺栓拉索

通过 UL® 96 认证

## 技术参数

导体尺寸, UL: 1 类 - 2 类 (最大 4/0)


| Table 1/1 |    |    |        |         |         |         |
|-----------|----|----|--------|---------|---------|---------|
| 物料号       | 材料 | 完成 | 深度 (D) | 高度 (H)  | 宽度 (W)  | 单位重量    |
| LPA502    | 铝  |    | 38.1mm | 38.1 mm | 45.2 mm | 0.04 kg |
| LPC502L   | 铜  | 镀锡 | 38.1mm | 38.1 mm | 45.2 mm | 0.09 kg |

| 物料号     | 材料                                             | 完成 | 深度 (D) | 高度 (H)  | 宽度 (W)  | 单位重量    |
|---------|------------------------------------------------|----|--------|---------|---------|---------|
| LPC502A | Copper,<br>Aluminum,<br>不锈钢 304 (EN<br>1.4301) |    | 38.1mm | 38.1 mm | 45.2 mm | 0.09 kg |
| LPC502  | 铜                                              |    | 38.1mm | 38.1 mm | 45.2 mm | 0.09 kg |

其他产品详情

包含在适用于双金属应用的 LPC502A 中的不锈钢分离器。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221  
，按 1 转客户服务  
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：  
+31 800-0200135  
法国：  
+33 800 901 793

欧洲

德国：  
800 1890272  
其他国家/地区：  
+31 13 5835404

亚太地区

上海：  
+ 86 21 2412 1618/19  
悉尼：  
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE