


带焊接夹钳



认证



功能

用于将管道搭接到防雷系统的可调节夹钳

技术参数


导体尺寸, UL: 1 类 - 2 类 (最大 4/0)

材料: 铜

完成: 镀锡

Table 1/1

物料号	外径 (OD)	深度 (D)	单位重量
LPC588	168.4 - 219.2 mm	63.5mm	0.99 kg
LPC590	219.2 - 273.05 mm	63.5mm	1.13 kg



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE