

螺柱至轨腰套件



图



功能

提供用于通过放热流程将螺柱直接连接到轨腰的中性轴的材料

套件包括 nVent ERICO Cadweld 模具配置、模具清洁工具、火石点火器、螺柱、垫片及螺母

技术参数

Table 1/2

物料号	材料	轨道类型	连接数量	最小订单数量	模具系列	长度 (L)
KIT6	Graphite, Silicon Bronze, Stainless Steel 302 (EN 1.4324), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	100	1	HV	25mm

物料号	材料	轨道类型	连接数量	最小订单数量	模具系列	长度 (L)
PBK244	Graphite, Silicon Bronze, Stainless Steel 302 (EN 1.4324), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	RI52, RI59	1	50	HV	49.27mm
KIT12	Graphite, Silicon Bronze, Stainless Steel 302 (EN 1.4324), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	100	1	HV	38mm
PBK245	Graphite, Silicon Bronze, Stainless Steel 302 (EN 1.4324), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	RI52, RI59	1	50	HV	49.27mm
KIT16	Graphite, Silicon Bronze, Stainless Steel 302 (EN 1.4324), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	100	1	HV	48mm

Table 2/2					
物料号	直径 (Ø)	螺纹尺寸 (TS)	螺柱	垫圈	螺母
KIT6	6 mm	M6	不锈钢 (100)	防震不锈钢 (200)	6 mm 尼龙锁紧 (100)
PBK244	9.5 mm	3/8" UNC	不锈钢 (1)	3/8" 硅青铜锁紧垫圈 (1)	3/8"-16 UNC 硅青铜六角螺母 (1)
KIT12	12 mm	M12	不锈钢 (100)	不锈钢弹簧 (100), Stainless Steel Plain (100)	12 mm 半 (100), 12 mm Full (100)


物料号	直径 (Ø)	螺纹尺寸 (TS)	螺柱	垫圈	螺母
PBK245	18.8 mm	5/8" UNC	不锈钢 (1)	5/8" 硅青铜锁紧垫圈 (1)	5/8"-11 UNC 硅青铜六角螺母 (1)
KIT16	16 mm	M16	不锈钢 (100)	不锈钢弹簧 (100), Stainless Steel Flat (200)	16 mm 不锈钢六角螺母 (100)

其他产品详情

焊机框架单独出售。

导体之间可能需要存在间隙。有关详细信息，请参阅模具标签。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE