

浪涌计数器，机械显示



功能


提供不可重置的转移浪涌数目记录

技术参数

物料号	TDSSC
订货号	701250
跳闸阈值	300
连接，实心	1 - 6 mm ²
连接，绞合	1 - 6 mm ²
外壳材料	UL® 94V-0 热塑性
外壳防护等级	IP 20 NEMA®-1
安装	35 mm 顶帽 DIN 导轨
温度	-35 to 55 °C
模块宽度	2 M
深度 (D)	68mm
高度 (H)	90 mm
宽度 (W)	36 mm

物料号	TDSSC
单位重量	0.2 kg

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE