

浪涌分流器，12/24 DC



认证



功能

保护数据传输电路或低压报警电路（如防火或安保）


适用于双线的双向保护

技术参数

物料号	DSD12	DSD24
订货号	702690	702700
标称系统电压 (Un)	0-12 VDC	0 - 24 VDC
最大连续工作电压 (Uc)	15 VDC	28 VDC
最大放电电流 (Imax)	600A	300A
额定负载电流 (IL)	10A	10A
频率	0 - 3 MHz	0 - 3 MHz
连接，实心	2.5 mm ² Max	2.5 mm ² Max

物料号	DSD12	DSD24
外壳材料	UL® 94V-0 热塑性	UL® 94V-0 热塑性
外壳防护等级	IP 20 NEMA®-1	IP 20 NEMA®-1
远程触点	否	否
温度	-40 to 80 °C	-40 to 80 °C
深度 (D)	62mm	62mm
高度 (H)	68 mm	68 mm
宽度 (W)	6 mm	6 mm
单位重量	0.07 kg	0.07 kg
符合	IEC® 61643-1 III 类	IEC® 61643-1 III 类

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE