

# 扁钢夹



## 功能

固定防雷导体并防止位移

使用螺丝或螺钉机械固定

## 技术参数

Table 1/2

| 物料号    | 订货号    | 材料 | 胶带尺寸      | 胶带类型 | 深度 (D) | 高度 (H) |
|--------|--------|----|-----------|------|--------|--------|
| DCA600 | 711760 | 铝  | 25 x 3 mm | 绝缘   | 20mm   | 13 mm  |
| DCC316 | 711660 | 黄铜 | 31 x 6 mm | 裸露   | 18mm   | 13 mm  |
| DCC256 | 711230 | 黄铜 | 25 x 6 mm | 裸露   | 20mm   | 14 mm  |
| DCC605 | 711260 | 黄铜 | 25 x 6 mm | 绝缘   | 20mm   | 15 mm  |
| DCC386 | 711690 | 黄铜 | 38 x 6 mm | 裸露   | 20mm   | 13 mm  |
| DCC506 | 711240 | 黄铜 | 50 x 6 mm | 裸露   | 20mm   | 13 mm  |
| DCC610 | 711270 | 黄铜 | 50 x 6 mm | 绝缘   | 20mm   | 15 mm  |

Table 2/2

| 物料号    | 订货号    | 宽度 (W) | 孔尺寸 (HS) | 单位重量     |
|--------|--------|--------|----------|----------|
| DCA600 | 711760 | 52 mm  | 7 mm     | 0.04 kg  |
| DCC316 | 711660 | 56 mm  | 7 mm     | 0.067 kg |
| DCC256 | 711230 | 50 mm  | 7 mm     | 0.08 kg  |
| DCC605 | 711260 | 52 mm  | 7 mm     | 0.13 kg  |
| DCC386 | 711690 | 63 mm  | 7 mm     | 0.14 kg  |
| DCC506 | 711240 | 75 mm  | 7 mm     | 0.16 kg  |
| DCC610 | 711270 | 78 mm  | 7 mm     | 0.26 kg  |

图



### 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221  
，按 1 转客户服务  
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：  
+31 800-0200135  
法国：  
+33 800 901 793

欧洲

德国：  
800 1890272  
其他国家/地区：  
+31 13 5835404

亚太地区

上海：  
+ 86 21 2412 1618/19  
悉尼：  
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE