


带状导体



功能

阻抗低于同等尺寸的圆形导体

用于防雷系统引下线或接地应用

技术参数

Table 1/2

物料号	订货号	材料	完成	宽度 (W)	厚度 (T)	长度 (L)
FAT-253-50	710740	铝	裸露	25 mm	3 mm	50m
A811A26F50		铜	裸露	50.8 mm	0.4 mm	15.2m
A811A26F500		铜	裸露	50.8 mm	0.4 mm	152.4m
TCEC30230	197650	铜	裸露	30 mm	2 mm	30m
TCECT30230	197710	铜	镀锡	30 mm	2 mm	30m
TCECT30275	545200	铜	镀锡	30 mm	2 mm	75m
TC-EC-2530-50	710510	铜	裸露	25 mm	3 mm	50m

物料号	订货号	材料	完成	宽度 (W)	厚度 (T)	长度 (L)
TC-ECT-253	197720	铜	镀锡	25 mm	3 mm	30m
TCEC25325	710515	铜	裸露	25 mm	3 mm	25m
TCECT25350	197715	铜	镀锡	25 mm	3 mm	50m
TCEC40360		铜	裸露	40 mm	3 mm	60m
LCT25350	710625	铜	铅包层	25 mm	3 mm	25m
TCEC38510	710555	铜	裸露	38 mm	5 mm	10m
TCEC38630	710560	铜	裸露	38 mm	6 mm	30m
TCECT5060		铜	镀锡	50 mm	6 mm	20m
TCEC50630	197668	铜	裸露	50 mm	6 mm	30m
TCEC50650	197669	铜	裸露	50 mm	6 mm	50m


Table 2/2			
物料号	订货号	单位重量	符合
FAT-253-50	710740	0.21 kg	
A811A26F50		0.23 kg	
A811A26F500		0.23 kg	
TCEC30230	197650	0.53 kg	
TCECT30230	197710	0.53 kg	IEC® EN 62561-2

物料号	订货号	单位重量	符合
TCECT30275	545200	0.53 kg	IEC® EN 62561-2
TC-EC-2530-50	710510	0.67 kg	IEC® EN 62561-2
TC-ECT-253	197720	0.67 kg	IEC® EN 62561-2
TCEC25325	710515	0.67 kg	IEC® EN 62561-2
TCECT25350	197715	0.67 kg	IEC® EN 62561-2
TCEC40360		1.07 kg	
LCT25350	710625	2.56 kg	
TCEC38510	710555	1.7 kg	
TCEC38630	710560	2.04 kg	
TCECT5060		2.68 kg	IEC® EN 62561-2
TCEC50630	197668	2.67 kg	
TCEC50650	197669	2.67 kg	

其他产品详情

提供定制化 (CTO) 长度需另行收费。

单位重量以每米 (3.28') 计算。



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE