

# 扁钢连接器



## 功能

用于连接两段带状导体的夹钳

提供连接断开点，以进行接地测试


## 技术参数

Table 1/2

| 物料号    | 订货号    | 材料 | 胶带尺寸                 | 深度 (D) | 高度 (H)  | 宽度 (W) |
|--------|--------|----|----------------------|--------|---------|--------|
| OBA268 | 711430 | 铝  | 25 x 3 mm, 26 x 2 mm | 35mm   | 20.5 mm | 64 mm  |
| OBC268 | 711440 | 黄铜 | 25 x 3 mm, 26 x 2 mm | 35mm   | 20.5 mm | 64 mm  |

Table 2/2

| 物料号    | 订货号    | A    | B       | 单位重量    | 符合              |
|--------|--------|------|---------|---------|-----------------|
| OBA268 | 711430 | 8 mm | 26 mm   | 0.1 kg  | IEC® EN 62561-1 |
| OBC268 | 711440 | 8 mm | 26.5 mm | 0.29 kg | IEC® EN 62561-1 |



## 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

### 北美

+1.800.753.9221  
，按 1 转客户服务  
，按 2 转技术支持

### 欧洲

荷兰：  
+31 800-0200135  
法国：  
+33 800 901 793

### 欧洲

德国：  
800 1890272  
其他国家/地区：  
+31 13 5835404

### 亚太地区

上海：  
+ 86 21 2412 1618/19  
悉尼：  
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE