


防盗接地母线，极柱安装组件



认证



功能

安装到标准 Schedule 40 冰桥接线柱（3.5" 或 88.9 mm 标称外径），并通过连接接线柱提供到达埋地式环的通道

该组件无需使用实心铜母线和引下线

与接地环之间建立的连接隐藏于地面标高以下

接受标准电信接地接线片（不含接线片）

包含 14 个标准垫片 (TDSGAS) 和 2 个极柱安装垫片 (TDSGAP)

极柱本身并不包含在组件内


技术参数

Table 1/1

物料号	材料	完成	垫片厚度	长度 (L)	A	螺纹尺寸 (TS)
-----	----	----	------	--------	---	-----------

TDSGAPA14	Copper, 不锈钢 304 (EN 1.4301), Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Nylon	镀锡	6.4mm	266mm	25.4 mm	3/8" UNC
-----------	---	----	-------	-------	---------	----------

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE