

薄壁管接地夹钳组件



功能

镀锡铜带紧紧绕管道拉动

包括所有硬件

包含砂布和抗氧化化合物

导体螺柱可轻松拼接接地导体


采用 nVent ERICO Cadweld 焊接工艺将导体连接到束带，可消除机械接口

技术参数

完成： 镀锡

Table 1/1

物料号	材料	宽度 (W)	水管尺寸 (Ø)	导体尺寸	电缆长度
B852A8C1G48	Copper, 硅青铜	50.8 mm	76 - 203 mm	#6 实心线	1.2m
B852A12C2Q60	Copper, 硅青铜	50.8 mm	76 - 305 mm	4/0 同心线	1.5m
B852A12C1G96	Copper, 硅青铜	50.8 mm	76 - 305 mm	#6 实心线	2.4m
B852A8C1G96	Copper, 硅青铜	50.8 mm	76 - 203 mm	#6 实心线	2.4m



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE