

铜焊接地棒螺纹耦合器，组合式



认证



功能

高强度耦合器两端具有螺纹和倒角，以便于紧固

耐腐蚀的接头可确保永久性的低电阻铜-铜连接

技术参数

Table 1/2


物料号	订货号	材料	接地棒标称直径	长度 (L)	螺纹尺寸 (TS)	单位重量
CR12S		青铜	9/16"	63.5mm	9/16" UNC	0.07 kg
CR58	158040	青铜	5/8"	61mm	5/8" UNC	0.1 kg
CR100		硅青铜	1"	99.1mm	1" UNC	0.35 kg

Table 2/2

物料号	订货号	符合	认证
-----	-----	----	----

CR12S		EN IEC 62561-2	UL, cUL, CSA-US, CSA
CR58	158040	EN IEC 62561-2	UL, CSA, cUL, CSA-US, RUS
CR100		EN IEC 62561-2	cUL, UL

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE