


穿过屋顶的 PVC 组件，平行导体至平行导体



认证



功能

允许将雷电保护导体隐藏在天花板或墙壁内

技术参数

导体尺寸，UL: 1 类 - 2 类（最大 4/0）


Table 1/1

物料号	材料	连接材料	杆长度 (L)	外径 (OD)	单位重量	认证
LPA66424	Aluminum, Polyvinylchloride, 不锈钢 18-8 (EN 1.4305)	铝 - 铝	609.6mm	33.4 mm	1.56 kg	E202878- Combined_Co C, E202878- Combined_Co C

物料号	材料	连接材料	杆长度 (L)	外径 (OD)	单位重量	认证
LPC66424	Copper, Polyvinylchloride, 不锈钢 18-8 (EN 1.4305)	铜 - 铜	609.6mm	33.4 mm	1.26 kg	
LPC664A18	Aluminum, Copper, Polyvinylchloride, 不锈钢 18-8 (EN 1.4305)	铝 - 铜	457.2mm	33.4 mm	1.04 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC66418	Copper, Polyvinylchloride, 不锈钢 18-8 (EN 1.4305)	铜 - 铜	457.2mm	33.4 mm	1.05 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA66418	Aluminum, Polyvinylchloride, 不锈钢 18-8 (EN 1.4305)	铝 - 铝	457.2mm	33.4 mm	1 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC664A24	Aluminum, Copper, Polyvinylchloride, 不锈钢 18-8 (EN 1.4305)	铝 - 铜	609.6mm	33.4 mm	1.21 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC

其他产品详情

请始终咨询屋顶制造商或适当防雨板材料的所有者。



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including vinyl chloride, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE