

TSF 替换模块



认证



功能

瞬变浪涌滤波器的替换模块

技术参数

物料号	TSF24MDSD	TSF120MTDS	TSF240MTDS
标称系统电压 (Un)	24 VAC	120 - 150 VAC	220 - 240 VAC
最大连续工作电压 (Uc)	30 VAC/38 VDC	170 VAC	275 VAC
标称放电电流 (In)	3kA 8/20 μs	3kA 8/20 μs	3kA 8/20 μs
外壳材料	UL® 94V-0 热塑性	UL® 94V-0 热塑性	UL® 94V-0 热塑性
温度	-40 to 80 °C	-40 to 80 °C	-40 to 80 °C
模块宽度	1 M	1 M	1 M
深度 (D)	48.77mm	48.77mm	48.77mm
高度 (H)	45.2 mm	45.2 mm	45.2 mm

物料号	TSF24MDSD	TSF120MTDS	TSF240MTDS
宽度 (W)	18.03 mm	18.03 mm	18.03 mm
单位重量	0.07 kg	0.07 kg	0.07 kg

冬



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent

的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

,按 1 转客户服务 +31 800-0200135 800 1890272 + 86 21 2412 1618/19

,按 2 转技术支持 法国: 其他国家/地区: 悉尼:

+33 800 901 793 +31 13 5835404 +61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

本文档由系统生成。 <u>nVent.com/ERICO</u> 2