

双孔扁钢带



功能

固定防雷导体并防止位移

使用螺丝或螺钉机械固定

技术参数

Table 1/2


物料号	订货号	材料	胶带尺寸	胶带类型	深度 (D)	宽度 (W)
TAPA253	711550	铝	25 x 3 mm	裸露	15mm	65 mm
TAPC203	711560	铜	20 x 3 mm	裸露	15mm	60 mm
TAPC253	711570	铜	25 x 3 mm	裸露	15mm	65 mm
TAPC254	711580	铜	25 x 4 mm	绝缘	15mm	62 mm
TAPC506	711590	铜	50 x 6 mm	裸露	15mm	88.5 mm

Table 2/2

物料号	订货号	孔尺寸 (HS)	A	B	C	单位重量
-----	-----	----------	---	---	---	------

TAPA253	711550	7 mm	44 mm	26 mm	3 mm	0.004 kg
TAPC203	711560	7 mm	39 mm	20 mm	3 mm	0.5 kg
TAPC253	711570	7 mm	44 mm	25 mm	3 mm	0.5 kg
TAPC254	711580	7 mm	44 mm	25 mm	4 mm	0.5 kg
TAPC506	711590	7 mm	69 mm	50.2 mm	6 mm	0.8 kg

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE