

通用导体夹



功能

用于凸起支承和定位导体

固定圆形导体或带状导体


技术参数

Table 1/2

物料号	订货号	材料	导体尺寸	胶带尺寸	高度 (H)	宽度 (W)
SFT23N	107650	尼龙	6 mm 实心线 - 11 mm 实心线	25 x 3 mm, 26 x 2 mm, 30 x 2 mm	21 mm	50.5 mm

Table 2/2

物料号	订货号	孔尺寸 (HS)	A	单位重量
SFT23N	107650	6.3 mm	23 mm	0.02 kg



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE