

通用接地棒夹钳，棒至导体，青铜




nVent ERICO

通用楔形夹钳系列富有成本效益且性能可靠，可将接地棒连接至整个接地与连接系统中的导线。该夹钳适合地上和地下安装，可利用每个施工现场都具备的工具将组件紧固在一起。

目前提供需求最高的通用尺寸，您可以在减少负担的同时完成更多工作。

选择首选的连接方法时，如有任何技术问题或工程需求，请务必联系我们的团队。

认证



功能

用于敷铜接地棒

经 UL 467 认证的部件适合直接埋地或埋入混凝土中

技术参数

Table 1/2

物料号	订货号	材料	接地棒标称直径	接地棒实际直径 (Ø)	导体尺寸	钢筋尺寸，加拿大
CP34	158175	硅青铜	1/2" - 3/4"	12.5 - 17.3 mm	#10 实心线 - 1/0 绞合线, 6 mm ² Solid - 50 mm ² Stranded	10M

Table 2/2

物料号	订货号	钢筋尺寸，公制	钢筋尺寸，美国	扳手尺寸	符合	扭矩 (TQ)
-----	-----	---------	---------	------	----	---------

CP34	158175	12 mm	#4	1/2"	IEC® EN 62561-1	16.9 N • m
------	--------	-------	----	------	-----------------	------------



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE