


# 带电缆管理功能的通用基座夹，MBNUPCJ240



## 认证



## 功能

只需一个附件即可实现网状连接和电缆管理

消除为不同基座类型或尺寸使用单独安装支架的需要

不锈钢结构的托架和五金件可减少发生电化腐蚀的可能性


网状连接导体不必绕过每个基架以符合网格模式要求

适用于圆形或方形基座

## 技术参数

Table 1/1

| 物料号        | 材料                                        | 完成                                   | 导体尺寸                                                          | 基座尺寸                          |
|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| MBNUPCJ240 | Copper, 钢, Stainless<br>钢 304 (EN 1.4301) | nVent CADDY 铠装,<br>Electrogalvanized | #2 实心线 - 4/0 绞合线,<br>35 mm <sup>2</sup> - 100 mm <sup>2</sup> | 22 - 51 mm Round or<br>Square |



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221  
，按 1 转客户服务  
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：  
+31 800-0200135  
法国：  
+33 800 901 793

欧洲

德国：  
800 1890272  
其他国家/地区：  
+31 13 5835404

亚太地区

上海：  
+ 86 21 2412 1618/19  
悉尼：  
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE