

Y 型拼接连接器



认证



功能

以机械和电气方式按 45 度角将接收器支架连接到根导体

采用 Y 拼接热缩绝缘进行绝缘

技术参数

Table 1/2

物料号	材料	完成	螺纹尺寸 (TS)	扭矩 (TQ)	认证详细信息	导体尺寸
LPAW70T	铝	镀锡	3/8" UNC	25 N • m	UL® 96	70 mm ²


Table 2/2

物料号	导体类型	直径 (Ø)	高度 (H)	宽度 (W)	单位重量
LPAW70T	LPA103IN, LPC103IN	57 mm	40 mm	55 mm	0.22 kg

其他产品详情

根据 IEC® 61400-24 标准，在 20 MJ/Ω、200 kA 条件下进行测试。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE