


可调扁平型母线支承绝缘子



认证



功能

与可调扁平型母线支承轨道配合使用，可制作定制母线支承

可快速调节，以适应多种母线厚度

可耐受较高的短路力

为设备提供出色的电气保护

无卤素

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数


Table 1/2

物料号	订货号	材料	最大工作电压， IEC (Ui)	工作温度	符合	可燃性等级
-----	-----	----	---------------------	------	----	-------

SIALP-B	504991	玻璃纤维增强聚酰胺	1000, 1500	-40 to 130 °C	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	UL® 94V-0
---------	--------	-----------	------------	---------------	---	-----------

Table 2/2						
物料号	订货号	母排宽度	母排厚度	高度 (H)	A	单位重量
SIALP-B	504991	30 - 125 mm	5 - 10 mm	70 mm	34 mm	0.26 kg

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE