


# CABS 母线支承套件



## 认证



## 功能

适用于所有母线类型

可将两个型材联锁或堆叠，以提升抗弯性

快速简易安装

无卤素绝缘子

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

## 技术参数

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 典型应用额定电流:         | 400 - 4500 A  |
| 最大工作电压, IEC (Ui): | 1000;1500     |
| 完成:               | 电镀锌           |
| 可燃性等级:            | UL® 94V-0     |
| 工作温度:             | -40 to 130 °C |

Table 1/3


| 物料号            | 订货号    | 材料                                                     | 符合                                                                           | 每相母排  | 母排宽度        | 母排厚度  |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------|
| CABS4-5TN-400  | 549310 | Aluminum,<br>Glass Fibre<br>Reinforced<br>Polyamide, 钢 | IEC® 60439.1,<br>IEC® 61439.1,<br>IEC® 60695-2-11 (Glow Wire<br>Test 960 °C) | 1 - 4 | 30 - 125 mm | 5 mm  |
| CABS4-5TN-600  | 549260 | Aluminum,<br>Glass Fibre<br>Reinforced<br>Polyamide, 钢 | IEC® 60439.1,<br>IEC® 61439.1,<br>IEC® 60695-2-11 (Glow Wire<br>Test 960 °C) | 1 - 4 | 30 - 125 mm | 5 mm  |
| CABS2-10TN-400 | 549320 | Aluminum,<br>Glass Fibre<br>Reinforced<br>Polyamide, 钢 | IEC® 60439.1,<br>IEC® 61439.1,<br>IEC® 60695-2-11 (Glow Wire<br>Test 960 °C) | 1 - 2 | 30 - 120 mm | 10 mm |
| CABS2-10TN-600 | 549270 | Aluminum,<br>Glass Fibre<br>Reinforced<br>Polyamide, 钢 | IEC® 60439.1,<br>IEC® 61439.1,<br>IEC® 60695-2-11 (Glow Wire<br>Test 960 °C) | 1 - 2 | 30 - 120 mm | 10 mm |

Table 2/3

| 物料号            | 订货号    | 深度 (D) | 宽度 (W) | A      | B           | C      |
|----------------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|
| CABS4-5TN-400  | 549310 | 39mm   | 350 mm | 300 mm | 75 mm       | 325 mm |
| CABS4-5TN-600  | 549260 | 39mm   | 550 mm | 500 mm | 75 - 125 mm | 525 mm |
| CABS2-10TN-400 | 549320 | 39mm   | 350 mm | 300 mm | 75 mm       | 325 mm |
| CABS2-10TN-600 | 549270 | 39mm   | 550 mm | 500 mm | 75 - 125 mm | 525 mm |

| Table 3/3      |        |         |
|----------------|--------|---------|
| 物料号            | 订货号    | 单位重量    |
| CABS4-5TN-400  | 549310 | 0.8 kg  |
| CABS4-5TN-600  | 549260 | 0.84 kg |
| CABS2-10TN-400 | 549320 | 0.77 kg |
| CABS2-10TN-600 | 549270 | 0.81 kg |

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

| 北美              | 欧洲              | 欧洲             | 亚太地区                 |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|
| +1.800.753.9221 | 荷兰：             | 德国：            | 上海：                  |
| ，按 1 转客户服务      | +31 800-0200135 | 800 1890272    | + 86 21 2412 1618/19 |
| ，按 2 转技术支持      | 法国：             | 其他国家/地区：       | 悉尼：                  |
|                 | +33 800 901 793 | +31 13 5835404 | +61 2 9751 8500      |



我们强大的品牌组合:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE