

可拆卸 PEN 系统



认证



功能

专用产品可将 PEN 分离为 PE+N

TN-C/TN-S 网络的独特解决方案

安全可拆卸系统

识别信息清晰

防止测量误差

避免再连接失误

屏幕标签包含 12 种语言

技术参数

符合: IEC® 60439.1; IEC® 61439.1


Table 1/2

物料号	订货号	最大额定电流, IEC	螺纹尺寸 (TS)	母排宽度	母排厚度	深度 (D)
-----	-----	----------------	-----------	------	------	--------

PEN-D100	568805	250A	M8	20 mm	5 mm	68.2mm
PEN-D75	568800	125A	M6	15 mm	5 mm	68.2mm
PEN-D300	568810	630A	M10	30 mm	10 mm	78.2mm

Table 2/2					
物料号	订货号	高度 (H)	宽度 (W)	A	B
PEN-D100	568805	170 mm	128 mm	100 mm	112.5 mm
PEN-D75	568800	120 mm	96 mm	100 mm	75 mm
PEN-D300	568810	170 mm	128 mm	100 mm	112.5 mm

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE