


带有黄绿标识 DIN 轨夹的接地和中性母线



带有绿色/黄色 DIN

轨夹的接地和中性母线用于连接面板内的多个接地导体，并且可用于开关设备、控制设备、电气设备、风力和太阳能发电以及数据中心等各类应用。

认证



功能

用于连接多个接地导体

方便安装人员增添连接

倒角孔可实现方便连接

刚性棒

可快速方便地安装在 DIN 轨上

无卤素


符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数

物料号	EB7GYSUP	EB12GYSUP	EB15GYSUP
订货号	568678	568679	568680

物料号	EB7GYSUP	EB12GYSUP	EB15GYSUP
材料	Brass 聚乙烯	Brass 聚乙烯	Brass 聚乙烯
连接数量	7	12	15
导体尺寸, IEC	(1) 6 - 25 mm ² Stranded (6) 1.5 - 16 mm ² 绞合线	(1) 6 - 25 mm ² Stranded (11) 1.5 - 16 mm ² 绞合线	(1) 6 - 25 mm ² Stranded (14) 1.5 - 16 mm ² 绞合线
最大额定电流	40A	40A	40A
横截面积	63mm ²	63mm ²	63mm ²
深度 (D)	7mm	7mm	7mm
高度 (H)	9 mm	9 mm	9 mm
宽度 (W)	57 mm	92 mm	113 mm
孔尺寸 1 (HS1)	6.5 mm	6.5 mm	6.5 mm
孔尺寸 2 (HS2)	5.5 mm	5.5 mm	5.5 mm
螺纹尺寸 (TS)	M5	M5	M5
扭矩 (TQ)	2 N · m	2 N · m	2 N · m
单位重量	0.03 kg	0.05 kg	0.06 kg
符合	IEC® 60998-2-1	IEC® 60998-2-1	IEC® 60998-2-1

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE