


EB-130 双中性母线支承



认证



功能

为两个 EB-130 或 EB-2X130 接地和中性母线提供支承

快速简单的安装

无卤素

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数

Table 1/2


物料号	订货号	材料	可燃性等级	绝缘电压	工作温度	符合
EB130SUP2	568675	聚酰胺	UL® 94V-0	690	130 °C Max	IEC® 60998-2-1

Table 2/2

物料号	订货号	深度 (D)	高度 (H)	宽度 (W)	直径 (Ø)	单位重量
-----	-----	--------	--------	--------	--------	------

EB130SUP2	568675	10mm	45 mm	54 mm	4.5 mm	0.01 kg
-----------	--------	------	-------	-------	--------	---------

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
， 按 1 转客户服务
， 按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE