

EB-168 接地和中性母线



nVent ERIFLEX

连接、接地和中性母线用于连接面板内的多个接地导体，并且可用于开关设备、控制设备、电气设备、风力和太阳能发电以及数据中心等各类应用。

认证



功能

用于连接多个接地导体

倒角孔可实现方便连接

刚性棒


符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数

物料号	EB168
订货号	568630
材料	黄铜
连接数量	166
导体尺寸, IEC	(166) 1.5 - 4 mm ² 绞合线
套圈导体尺寸, IEC	(166) 0.75 - 4 mm ²

物料号	EB168
导体尺寸, UL	(166) #16 - #10 实心线 (166) #10 Stranded
深度 (D)	8mm
高度 (H)	8 mm
宽度 (W)	1000 mm
A	6 mm
单位重量	0.45 kg
符合	IEC® 61439.1

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE