

EBC-133 接地和中性母线



EBC-133

接地和中性母线用于连接面板内的多个接地导体，并且可用于开关设备、控制设备、电气设备、风力和太阳能发电、数据中心以及配电等各类应用。可使用 IRS 角钢支架、DMH 金属垫片或 DH 隔圈和垫片对 EBC-133 接地和中性母线进行固定。

EBC-133 Earthing and Neutral Busbar can be fixed using IRS Angle Support Bracket, DMH Metallic Spacer or DH Distance Holder and Spacer.

认证



功能

方便安装人员增添连接

夹钳已完全组装

夹钳与螺钉垂直一致，有助于快速方便地安装导体

可切割至所需长度

提供适用于较厚导体的主端子接线夹

可连接到 IBSB25 编织绝缘导体、MBJ 接地和连接编织带以及厚度达 9 mm (0.354") 的 nVent ERIFLEX Flexibar

快速简单的安装

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准


技术参数

完成: 电镀锌

物料号	EBC133-10X3X2000	EBC133-15X5X2000
-----	------------------	------------------

订货号	568612	568613
材料	Copper 钢	Copper 钢
连接数量	133	133
导体尺寸, IEC	(133) 0.5 - 16 mm ² 实心线 (133) 0.5 - 10 mm ² Stranded	(133) 0.5 - 16 mm ² 实心线 (133) 0.5 - 10 mm ² Stranded
导体宽度	9 mm Max	9 mm Max
最大额定电流	108A	218A
横截面积	30mm ²	75mm ²
深度 (D)	10mm	15mm
宽度 (W)	2000 mm	2000 mm
厚度 (T)	3 mm	5 mm
A	15 mm	15 mm
B	4.8 mm	6.8 mm
螺纹尺寸 (TS)	M5	M5
扭矩 (TQ)	2.5 N • m	4.5 N • m
单位重量	1 kg	1.8 kg

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE