

EC16 接地/连接地面连接器



认证



功能

非常紧凑的夹钳，用于连接电缆导体和接地母线，而无需钻孔

导体紧固在压板上

在连接导体前，可将夹钳安装在母线上并滑入到位

可在母线安装完成后中增添连接

单个螺钉锁定夹钳并进行连接

符合 EAC 标准

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数

完成: 电镀锌

材料: 钢


Table 1/2

物料号	订货号	导体尺寸	母排厚度	母排宽度	深度 (D)	宽度 (W)
-----	-----	------	------	------	--------	--------

EC16-5	553480	2.5 mm ² 实心线 - 16 mm ² 绞合线	5 mm	12 mm	15mm	14 mm
EC16-4	553460	2.5 mm ² 实心线 - 16 mm ² 绞合线	4 mm	12 mm	15mm	15 mm

Table 2/2			
物料号	订货号	A	单位重量
EC16-5	553480	21.85 mm	0.01 kg
EC16-4	553460	21.85 mm	0.01 kg

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE