


防止弹出装置套件



认证



功能

当冲头升起时，将 nVent ERIFLEX Flexibar 铜片固定住

压板有缺口以对层板施加压力而不损坏绝缘层

将套件附接到冲孔机时冲头尖部保持可见

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数

Table 1/1

物料号	订货号	产品	材料	冲孔尺寸	单位重量
EJECSTOP18-20S	545896	替换顶出挡块	弹性体	18.0 mm, 20.0 mm	0.06 kg
EJECSTOP6-14S	545895	替换顶出挡块	弹性体	6.5 mm, 9.0 mm, 11.0 mm, 14.0 mm, 5/16", 3/8", 17/32"	0.07 kg

物料号	订货号	产品	材料	冲孔尺寸	单位重量
EJECSTOP18-20L	545894	带压板的顶出挡块	钢, Elastomere	18.0 mm, 20.0 mm	0.28 kg
EJECSTOP6-14L	545893	带压板和垫圈的顶出挡块	钢, Elastomere	6.5 mm, 9.0 mm, 11.0 mm, 14.0 mm, 5/16", 3/8", 17/32"	0.55 kg

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE