

FRCB 成卷扁铜编织带



认证



功能

成卷编织带主要用于配电或接地应用

非磁性材料

技术参数

材料： 铜

Table 1/2

物料号	订货号	标称电流	横截面积	电线数量	电线直径	长度
FRCB15-10	557030	75A	10mm ²	576	0.15mm	25m
FRCB15-100	557150	360A	100mm ²	5664	0.15mm	25m
FRCB15-16	557040	120A	16mm ²	896	0.15mm	25m

物料号	订货号	标称电流	横截面积	电线数量	电线直径	长度
FRCB15-25	557060	150A	25mm ²	1404	0.15mm	25m
FRCB15-35	557080	200A	35mm ²	1980	0.15mm	25m
FRCB15-40	557090	220A	40mm ²	2272	0.15mm	25m
FRCB15-50	557100	250A	50mm ²	2848	0.15mm	25m
FRCB15-75	557130	300A	75mm ²	4256	0.15mm	25m

Table 2/2				
物料号	订货号	厚度	宽度	单位重量
FRCB15-10	557030	1.5 mm	10 mm	0.1 kg
FRCB15-100	557150	4 mm	40 mm	1 kg
FRCB15-16	557040	1.5 mm	15 mm	0.16 kg
FRCB15-25	557060	1.5 mm	23 mm	0.25 kg
FRCB15-35	557080	2.5 mm	23 mm	0.35 kg
FRCB15-40	557090	2.5 mm	25 mm	0.4 kg
FRCB15-50	557100	3 mm	28 mm	0.5 kg
FRCB15-75	557130	4 mm	30 mm	0.75 kg

其他产品详情

单位重量以每米 (3.28') 计算。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE