

FS 垫片夹



认证



功能

为 nVent ERIFLEX Flexibar 和绝缘编织导体提供支承，不会影响绝缘效果

确保留出适当空间，便于实现最佳冷却效果

可支承多达 4 个平行导体

易于安装

垫片不含卤素

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数

完成: 电镀锌
可燃性等级: UL® 94HB
工作温度: -40 to 130 °C

Table 1/2

物料号	订货号	材料	导体宽度	高度 (H)	长度 (L)	孔尺寸 (HS)
-----	-----	----	------	--------	--------	----------


FS40-63	553570	钢, Polyamide	40 - 63 mm	95 mm	166mm	8.5 mm
FS80-100	553580	钢, Polyamide	80 - 100 mm	140 mm	224mm	8.5 mm

Table 2/2			
物料号	订货号	A	单位重量
FS40-63	553570	150 mm	0.1 kg
FS80-100	553580	200 mm	0.25 kg

其他产品详情

建议支承间的距离为 400 毫米（15.75 英寸）。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE