


FSSB 成卷扁不锈钢编织带



认证



功能

高质量耐用不锈钢 316L 具有出色耐磨损性、防腐蚀性、耐化学性和抗紫外线性能，适用于户外和腐蚀应用

非磁性材料

产品的耐用性可延长维护周期

技术参数

材料: 不锈钢 316L (EN 1.4404)

Table 1/2

物料号	订货号	横截面积	电线直径	长度	厚度	宽度
FSSB25-50	557390	50mm ²	0.25mm	25m	3 mm	30 mm
FSSB25-16	557160	16mm ²	0.25mm	25m	1.5 mm	15 mm

物料号	订货号	横截面积	电线直径	长度	厚度	宽度
FSSB25-25	557170	25mm ²	0.25mm	25m	1.5 mm	23 mm

Table 2/2		
物料号	订货号	单位重量
FSSB25-50	557390	0.44 kg
FSSB25-16	557160	0.14 kg
FSSB25-25	557170	0.22 kg

其他产品详情

单位重量以每米 (3.28') 计算。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE