


HCBC 大电流母线夹



认证



功能

将铜制母线连接到铜制母线、nVent ERIFLEX Flexibar 或功率跳线

采用非磁性材料制成，适于 nVent ERIFLEX Flexibar 与刚性母线（诸如变压器终端）之间的大电流连接

采用刚性设计，确保均匀的接触压力

快速简单的安装

非常适合进行现场改装

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数

夹紧能力: 40mm

材料: 不锈钢 304 (EN 1.4301)

Table 1/2

物料号	订货号	导体宽度	深度 (D)	高度 (H)	宽度 (W)	厚度 (T)
-----	-----	------	--------	--------	--------	--------


HCBC80	553100	80 mm	20mm	43 mm	140 mm	4 mm
HCBC120	553120	120 mm	20mm	43 mm	180 mm	4 mm
HCBC100	553110	100 mm	20mm	43 mm	160 mm	4 mm

Table 2/2			
物料号	订货号	扭矩 (TQ)	单位重量
HCBC80	553100	100 N • m	0.84 kg
HCBC120	553120	100 N • m	1 kg
HCBC100	553110	100 N • m	0.92 kg

其他产品详情

使用两个夹钳获得最佳接触压力。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE