

# 液压 nVent ERIFLEX Flexibar 剪切工具



## 认证



## 功能

快速精确地切割 nVent ERIFLEX Flexibar，无毛刺或变形

切穿绝缘层且不造成损坏

适用于所有尺寸的 nVent ERIFLEX Flexibar

透明塑料护罩，便于目视检查切割位置

牢固的机械组件

提供替换刀片

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

## 技术参数


Table 1/1

| 物料号          | 订货号    | 深度 (D) | 高度 (H) | 宽度 (W) | 单位重量  |
|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| HYDR-FLEX-ST | 559010 | 240mm  | 341 mm | 280 mm | 34 kg |

其他产品详情

不要用于切割实心母线。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221  
，按 1 转客户服务  
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：  
+31 800-0200135  
法国：  
+33 800 901 793

欧洲

德国：  
800 1890272  
其他国家/地区：  
+31 13 5835404

亚太地区

上海：  
+ 86 21 2412 1618/19  
悉尼：  
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE