


MBJYG 接地和连接编织带（镀锡铜，无卤素）



MBJYG

接地和连接编织导线是一种可靠及方便使用的接地解决方案，适合于对柔韧性和耐用性有要求的应用场合。MBJYG编织线是由镀锡铜编织线和一体化接头组成并覆有无卤及阻燃的黄绿绝缘，无需额外切割，剥皮，压接及冲孔就能即刻使用。MBJYG编织线不需要添加锡或压接端子；同时专利的生产工艺改进了铜芯之间的电气接触，能帮助消除端子内的潮气，从而防止腐蚀并延长编织线的有效寿命。

认证



功能

全系列的接地灵活连接，横截面 6 - 25 平方毫米 (11.84 - 49.33 kcmil)，长度 100 - 300 毫米（3.937 英寸 - 11.811 英寸）

配有一体式接片，无额外锡或波纹接线片，可实现出色的电触点和抗张强度

耐振动、耐疲劳，减少维护

相比于同类带接线片绝缘电缆，重量更轻、节省材料、阻抗更低

开箱即用，无需切割、剥离、卷边和冲孔

无卤素的黄绿色阻燃绝缘体

快速简易安装

EMC/EMI 指令推荐，阻抗低于电缆

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数

介电强度: 15

标称电压，UL/CSA/IEC: 600V

无卤素等级: EN 14582

符合: IEC® 60439.1; IEC® 61439.1

完成: 镀锡

可燃性等级: UL® 224 VW-1

工作温度: -55 to 125 °C

Table 1/2

物料号	订货号	材料	安培容量	厚度 (T)	横截面积	长度 (L)
MBJYG10-100-6	563606	Copper, 聚烯烃	75A	1.1 mm	10mm ²	100mm
MBJYG6-100-6	563601	Copper, 聚烯烃	40A	1.1 mm	6mm ²	100mm
MBJYG10-150-6	563607	Copper, 聚烯烃	75A	1.1 mm	10mm ²	150mm
MBJYG10-200-6	563608	Copper, 聚烯烃	75A	1.1 mm	10mm ²	200mm
MBJYG16-100-8	563612	Copper, 聚烯烃	120A	1.5 mm	16mm ²	100mm
MBJYG6-150-6	563602	Copper, 聚烯烃	40A	1.1 mm	6mm ²	150mm
MBJYG6-200-6	563603	Copper, 聚烯烃	40A	1.1 mm	6mm ²	200mm
MBJYG10-250-6	563609	Copper, 聚烯烃	75A	1.1 mm	10mm ²	250mm
MBJYG10-300-6	563611	Copper, 聚烯烃	75A	1.1 mm	10mm ²	300mm
MBJYG16-150-8	563613	Copper, 聚烯烃	120A	1.5 mm	16mm ²	150mm

物料号	订货号	材料	安培容量	厚度 (T)	横截面积	长度 (L)
MBJYG25-100-8	563617	Copper, 聚烯烃	150A	1.9 mm	25mm ²	100mm
MBJYG6-250-6	563604	Copper, 聚烯烃	40A	1.1 mm	6mm ²	250mm
MBJYG6-300-6	563605	Copper, 聚烯烃	40A	1.1 mm	6mm ²	300mm
MBJYG16-200-8	563614	Copper, 聚烯烃	120A	1.5 mm	16mm ²	200mm
MBJYG16-250-8	563615	Copper, 聚烯烃	120A	1.5 mm	16mm ²	250mm
MBJYG25-150-8	563618	Copper, 聚烯烃	150A	1.9 mm	25mm ²	150mm
MBJYG16-300-8	563616	Copper, 聚烯烃	120A	1.5 mm	16mm ²	300mm
MBJYG25-200-8	563619	Copper, 聚烯烃	150A	1.9 mm	25mm ²	200mm
MBJYG25-250-8	563621	Copper, 聚烯烃	150A	1.9 mm	25mm ²	250mm
MBJYG25-300-8	563622	Copper, 聚烯烃	150A	1.9 mm	25mm ²	300mm


Table 2/2

物料号	订货号	孔尺寸 (HS)	A	B	单位重量
MBJYG10-100-6	563606	6.5 mm	11 mm	18 mm	0.01 kg
MBJYG6-100-6	563601	6.5 mm	11 mm	18 mm	0.01 kg

物料号	订货号	孔尺寸 (HS)	A	B	单位重量
MBJYG10-150-6	563607	6.5 mm	11 mm	18 mm	0.02 kg
MBJYG10-200-6	563608	6.5 mm	11 mm	18 mm	0.02 kg
MBJYG16-100-8	563612	8.5 mm	15 mm	20 mm	0.02 kg
MBJYG6-150-6	563602	6.5 mm	11 mm	18 mm	0.02 kg
MBJYG6-200-6	563603	6.5 mm	11 mm	18 mm	0.02 kg
MBJYG10-250-6	563609	6.5 mm	11 mm	18 mm	0.03 kg
MBJYG10-300-6	563611	6.5 mm	11 mm	18 mm	0.03 kg
MBJYG16-150-8	563613	8.5 mm	15 mm	20 mm	0.03 kg
MBJYG25-100-8	563617	8.5 mm	20 mm	28 mm	0.03 kg
MBJYG6-250-6	563604	6.5 mm	11 mm	18 mm	0.03 kg
MBJYG6-300-6	563605	6.5 mm	11 mm	18 mm	0.03 kg
MBJYG16-200-8	563614	8.5 mm	15 mm	20 mm	0.04 kg
MBJYG16-250-8	563615	8.5 mm	15 mm	20 mm	0.04 kg
MBJYG25-150-8	563618	8.5 mm	20 mm	28 mm	0.04 kg
MBJYG16-300-8	563616	8.5 mm	15 mm	20 mm	0.05 kg
MBJYG25-200-8	563619	8.5 mm	20 mm	28 mm	0.06 kg
MBJYG25-250-8	563621	8.5 mm	20 mm	28 mm	0.07 kg

物料号	订货号	孔尺寸 (HS)	A	B	单位重量
MBJYG25-300-8	563622	8.5 mm	20 mm	28 mm	0.08 kg

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE