

MFPT nVent ERIFLEX Flexibar 冲孔工具



认证



功能

可与铜制或铝制母线和 nVent ERIFLEX Flexibar 配合使用

冲出平整干净的孔边缘

在单次操作中能对 nVent ERIFLEX Flexibar 精确冲孔，无需标记铜层板

快速简单的安装

采用可互换的冲头和模具系统，实现快速安装

提供多种圆形冲头和模具

包括可调式入口深度限制器

可拆式手柄

便携式工具可在工作现场使用或附接到工作台

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数

Table 1/2

物料号	订货号	材料	母排厚度	深度	高度	宽度
MFPT	559152	钢	6 mm Max	240mm	450 mm	110 mm

Table 2/2

物料号	订货号	单位重量
MFPT	559152	15.1 kg

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE