

MFST-2 nVent ERIFLEX Flexibar 剥线工具



认证



功能

在单次操作中精确切割 nVent ERIFLEX Flexibar 绝缘层的所有侧面，不会在铜片上留下痕迹

使用额外的刀片以安全地实现纵向切割

可调式刀片

能够剥离较短长度

包括两个用于安装到工作台的孔

可根据设置的剥离长度快速轻松地调整大型桥台

可拆式手柄

符合人体工程学的坚固设计

提供替换刀片组

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数

Table 1/2						
物料号	订货号	材料	导体宽度	高度	长度	宽度
MFST-2	559143	Aluminum, 钢	9 - 120 mm	426 mm	548mm	246 mm

Table 2/2		
物料号	订货号	单位重量
MFST-2	559143	8.3 kg

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE