

# MFTT-2 nVent ERIFLEX Flexibar 手动扭转工具



## 认证



## 功能

可扭转或改变 nVent ERIFLEX Flexibar 装配面的易用工具

建议在成型时固定 nVent ERIFLEX Flexibar

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

## 技术参数

Table 1/2

| 物料号    | 订货号    | 材料 | 导体宽度   | 深度   | 高度    | 长度    |
|--------|--------|----|--------|------|-------|-------|
| MFTT-2 | 559148 | 钢  | 120 mm | 82mm | 40 mm | 476mm |

Table 2/2

| 物料号    | 订货号    | 单位重量 |
|--------|--------|------|
| MFTT-2 | 559148 | 2 kg |

其他产品详情

不要与 nVent ERIFLEX Flexibar Summum 配合使用。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

| 北美              | 欧洲              | 欧洲             | 亚太地区                 |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|
| +1.800.753.9221 | 荷兰：             | 德国：            | 上海：                  |
| ，按 1 转客户服务      | +31 800-0200135 | 800 1890272    | + 86 21 2412 1618/19 |
| ，按 2 转技术支持      | 法国：             | 其他国家/地区：       | 悉尼：                  |
|                 | +33 800 901 793 | +31 13 5835404 | +61 2 9751 8500      |



我们强大的品牌组合：

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE